

Verstelbare I-balkadapter, 6-19 mm flens, 100-365 mm balk, El.Verz.

CATALOGUSNUMMER

CSBS4N

This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its innovative design allows quick and easy installation onto a wide range of steel I-Beams. It is ready to use out of the box, eliminating the need for pre-assembly or loose hardware and its snap-off bolts make inspection of seismic sway braces simple.



KENMERKEN

Geen losse onderdelen

Geen assemblage vereist

Een afbreekbare boutkop vergemakkelijkt de installatie en inspectie van seismische stabilisatiebeugels

Voldoet aan NFPA®-13-vereisten voor seismische diagonaalsteunen

Getest volgens specificaties van FM®



PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 404131

Materiaal: Staal

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

Flensdikte (FT): 6 - 19 mm

A: 100 - 365 mm

Staafmaat 1 (RS1): 3/8"

Staafmaat 2 (RS2): 1/2"

Hoogte (H): 67 mm



Breedte (W): 92 mm

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Constructiebevestiging en schoor niet meegeleverd.

Laadvermogen volgens FM								
Onderdeelnummer	Horizontale capaciteit per installatiehoek van het verticale vlak							
	Loodrecht op structuur				Parallel aan structuur			
	30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°	30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBS3	5240 N	9830 N	12580 N	13070 N	3640 N	6130 N	9250 N	13380 N
CSBS4	5240 N	9830 N	12580 N	13070 N	3640 N	6130 N	9250 N	13380 N
CSBS5	5420 N	9510 N	11470 N	12760 N	4890 N	8090 N	9740 N	11920 N

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

