

Universele positioneerclip, Staal, El.Verz., #12, #18, #36 Steun, 11 mm Gat

CATALOGUSNUMMER

CSBURC38

KENMERKEN

Bevestigt kabel met structuur

Geschikt voor installaties conform CEN/TS 17551:2021



PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 402198

Materiaal: Staal

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

Steunaafmeting: #12;#18;#36

Gatgrootte (HS): 11 mm

Dikte (T): 4.27 mm

UL gecertificeerde belasting: 3430N


AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Steunelement wordt niet meegeleverd.

Bevestig met het middelste gat aan de structuur. Trek de kabel door de gaten in de gebogen lipjes en fels vast.

Draagvermogen naar UL		
Onderdeelnummer	Diagonaalsteun	Toegestane belasting
CSBURC38	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
	CSB36CBL	8492 N
CSBURC12	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
	CSB36CBL	8492 N
CSBURC58	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
	CSB36CBL	8492 N

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

