

EER-Ti/T warmdakplaat hanger voor draadstang, M6 Gat, Getapt, 0,8–3 mm Flens



CATALOGUSNUMMER

EERTIM6

KENMERKEN

Gebruikt voor afhangingen doormiddel van draadeinden

Voorzien van draad voor eenvoudige montage

PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 173120

Materiaal: Verenstaal

Afwerking: nVent CADDY Armour

Gatgrootte (HS): 6 mm

Type gat: Schroefdraad

Flensdikte (FT): 0.8 - 3 mm


Diameter boorijzer: 7mm

Statische belasting 1 (F1): 450N

Statische belasting 2 (F2): 900N

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Statische belasting 1 vertegenwoordigt een flensdikte van 0,8 - 2,0 mm. Statische belasting 2 vertegenwoordigt een flensdikte van 2,0 - 3,0 mm.



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

