

Spantklem, montage onderkant, verenstaal, 14–20 mm flens, M6x11

CATALOGUSNUMMER

EM912SM



KENMERKEN

Geschikt om kabeldozen of lichte armaturen aan balkflenzen te bevestigen.

Inclusief draadeind, voor een snelle, eenvoudige montage

Met verschillende bevestigingspunten om voorraad te verminderen

Vereist enkel een hamer om te installeren



PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 171850

Materiaal: Verenstaal

Afwerking: nVent CADDY Armour

Flensdikte (FT): 14 - 20 mm

Staafmaat (RS): 6


Schroefdiameter (Sc): 6

Schroeflengte (L): 11mm

Statische belasting 1 (F1): 450N

Statische belasting 2 (F2): 330N

Statische belasting 3 (F3): 110N



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

