

Inklikbare doorvoerwartel, 33 mm diameter



CATALOGUSNUMMER

ESG1

KENMERKEN

Biedt 360° bescherming voor kabel, elektriciteitsbuis, leidingwerk en sprinklerkanalen bij doorvoer door metal stud

Klik één doorvoerwartel in standaard 34 mm ter plaatse gestanst gat, of klik er twee aan elkaar vast in een in de fabriek gestanst gat van welke vorm dan ook

Doorvoerwartel kan worden gesplitst voor gebruik in bestaande installaties


Voldoet aan UL® 2043 en geschikt voor gebruik in luchtbehandeling(plenum) ruimtes

PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 188470

Materiaal: Polyethyleen

Buitendiameter (OD): 33 mm



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

