

FCS Hoogte verstelbare sprinklerbeugel, 2 1/2", DN65, 76 mm, M10



CATALOGUSNUMMER

FCS0250M10

KENMERKEN

Aangewezen voor het bevestigen van vaste, niet-geïsoleerde pijpleidingen voor sprinklersystemen

Hertekende beugel en moer minimaliseren wrijving en dragen zorg voor een vlotte hoogteregeling langs de draadstang (maten 1/2 inch tot 4 inch)

Voorgebogen uiteinden van de beugel vereenvoudigen het (de)monteren van de ophangbeugel

Afgeronde uiteinden op de steun geleiden de pijp voorzichtig op zijn plaats, zonder de stalen of plastic pijp te beschadigen.

De verpakking bevat al de onderdelen die nodig zijn voor de installatie van de beugel



PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 597974

Materiaal: Staal

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

Buisafmeting: 2 1/2"

NB/DN: 65

Buitendiameter (OD): 76 mm

Staafmaat (RS): M10

Breedte (W): 10 mm



A: 142 mm

B: 68 mm

C: 30 mm

Statische belasting: 3500N

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

