

FPN Universeel Plug, 8–10 mm Draad

CATALOGUSNUMMER

FPN12

KENMERKEN

Spreidbevestiging voor hout of vezelplaat/gipsplaat schroeven

Voor gebruik in beton, steen en cellenbeton



PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 570740

Materiaal: Nylon

Veiligheidsfactor statische belasting: 5:01 uur

Schroefdiameter: 8 - 10 mm

Lengte: 60mm

Diameter boorijzer: 12mm

Diepte boorgat: 70mm

Statische belasting 1: 1800N

Statische belasting 2: 950N

Statische belasting 3: 800N

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Raadpleeg statische belasting 1 bij het verankeren in niet-gescheurd beton C20/25. Raadpleeg statische belasting 2 bij het verankeren in massieve baksteen Mz 20. Raadpleeg statische belasting 3 bij het verankeren in massieve kalkzandsteen KS 20.

Statische belastingen worden berekend aan de hand van de maximale schroefdiameter.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

