

HW wigmoer voor staalplaat betonvloeren, M10 aansl., 15°



CATALOGUSNUMMER

HW10

KENMERKEN

Trapezemoer om afhangingen met draadeinden te realiseren vanaf staalplaat betonvloeren met zwaluwstaart profiel

Eenvoudig te monteren

Past in meerdere composiet vloerprofielen

PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 187290

Materiaal: Staal

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

Staaftmaat (RS): 10

Hoek (a): 15 °

A: 25 mm



B: 12 mm

C: 12 mm

Statische belasting: 2100N

Metal Decking Compatibility for Wedge Nuts								
Part Number		HW4	HW6	HW8	HW10	HW12	PHWC6	PHWC8
TATA	Comflor 51+	X	X	X	X	X		
	Comflor 60/75						X	X
	Comflor 80/95						X	X
	Ribdeck 80						X	X
SMD	R51+	X	X	X	X	X		
KINGSPAN	Multideck 50	X	X	X	X	X		
CMF	Metfloor 55	X	X	X	X	X		

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

