

# HW wigmoer voor staalplaat betonvloeren, M8 aansl., 15°



## CATALOGUSNUMMER

**HW8**

## KENMERKEN

Trapezemoer om afhangingen met draadeinden te realiseren vanaf staalplaat betonvloeren met zwaluwstaart profiel

Eenvoudig te monteren

Past in meerdere composiet vloerprofielen

## PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 187280

Materiaal: Staal

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

Staaftmaat (RS): 8

Hoek (a): 15 °

A: 25 mm



B: 12 mm

C: 12 mm

Statische belasting: 1700N

| Metal Decking Compatibility for Wedge Nuts |               |     |     |     |      |      |       |       |
|--------------------------------------------|---------------|-----|-----|-----|------|------|-------|-------|
| Part Number                                |               | HW4 | HW6 | HW8 | HW10 | HW12 | PHWC6 | PHWC8 |
| TATA                                       | Comflor 51+   | X   | X   | X   | X    | X    |       |       |
|                                            | Comflor 60/75 |     |     |     |      |      | X     | X     |
|                                            | Comflor 80/95 |     |     |     |      |      | X     | X     |
|                                            | Ribdeck 80    |     |     |     |      |      | X     | X     |
| SMD                                        | R51+          | X   | X   | X   | X    | X    |       |       |
| KINGSPAN                                   | Multideck 50  | X   | X   | X   | X    | X    |       |       |
| CMF                                        | Metfloor 55   | X   | X   | X   | X    | X    |       |       |

## DIAGRAMMEN



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### Noord-Amerika

+1.800.753.9221  
optie 1 – Klantenservice  
optie 2 – Technische  
ondersteuning

### Europa

Nederland:  
+31 800-0200135  
Frankrijk:  
+33 800 901 793

### Europa

Duitsland:  
800 1890272  
andere landen:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500

