


Interne balkklem t.b.v. kopse strut montage

CATALOGUSNUMMER

INC8

KENMERKEN

Bevestigt de strut montageprofielen in balken



PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 336290

Materiaal: Verenstaal

Afwerking: nVent CADDY Armour

Type draagprofiel: A (41 x 41 mm); C (21 x 41 mm)

A: 13 mm

Schroefdiameter (Sc): 8



Schroeflengte (L): 25mm

Aanhaalmoment (TQ): 6 N·m

Statische belasting: 450N

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Het strut montageprofiel moet 20 mm korter worden afgesneden dan de afstand tussen de twee balkflenzen om zo ruimte te hebben om de klemmen te plaatsen



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

