

# Kabel/installatiebuis clip, buitendiameter max. 24 mm



## CATALOGUSNUMMER

**K12**

## KENMERKEN

Ter bevestiging van elektriciteitsleidingen aan draadstang, plafonddraad of stalen dragers

Kan ook worden gebruikt voor flexibele metalen buizen, gewapende kabels, draagbare kabels, regelbuizen en communicatiekabel

Leverbaar voor EMT, starre, ENT, IMT, MC/AC en aluminium elektriciteitsbuis

Geen installatiegereedschap nodig



## PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 170670

Materiaal: Verenstaal

Afwerking: nVent CADDY Armour

Buitendiameter (OD): 24 mm Max

Statische belasting 1 (F1): 220N

Statische belasting 2 (F2): 445N

Statische belasting 3 (F3): 70N


## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Specifieke ophangdraad/stang en EC311 zijn mogelijk benodigd. Raadpleeg de plaatselijke overheid.

Alleen voor horizontale toepassing bij installatie van elektriciteitsbuis.

| Onderdeelnummer | Buitendiameter | Flensdikte    |
|-----------------|----------------|---------------|
| K12             | 16 mm - 22 mm  | 3 mm - 7 mm   |
| K12             | 14 mm - 20 mm  | 8 mm - 10 mm  |
| K12             | 12 mm - 19 mm  | 11 mm - 13 mm |
| K16             | 24 mm - 28 mm  | 3 mm - 7 mm   |
| K16             | 20 mm - 26 mm  | 8 mm - 10 mm  |
| K16             | 19 mm - 24 mm  | 11 mm - 13 mm |
| K20             | 28 mm - 40 mm  | 3 mm - 7 mm   |
| K20             | 26 mm - 38 mm  | 8 mm - 10 mm  |
| K20             | 21 mm - 35 mm  | 11 mm - 13 mm |

## DIAGRAMMEN



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

#### Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische  
ondersteuning

#### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

#### Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

