

Strut console type A, met sleufgaten, Th.Verz. staal, 2,5 x 300 x 41 x 41mm



CATALOGUSNUMMER

KA25H0300HD

KENMERKEN

Profiel met sleuven

Op platte montageplaat gelast



PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 311713

Type draagprofiel: A (41 x 41 mm)

Materiaal: Staal

Afwerking: Thermisch verzinkt

Dikte (T): 2.5 mm

Lengte (L): 300mm

Hoogte (H): 125 mm

Breedte (W): 45 mm

A: 22 mm



B: 41 mm

C: 41 mm

D: 50 mm

E: 6 mm

Y: 14 x 27 mm



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

