

KP T-bout voor C-profiel E0/E0L/E1, M8 Draad, 40 mm Draad



CATALOGUSNUMMER

KP2708040

KENMERKEN

Voor gebruik met C-profielen

Voorzien van grote sluitring en moer

PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 590077

Kanaaltype: E0;E0L;E1

Materiaal: Staal

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

Schroefdiameter (Sc): 8

Schroeflengte (L): 40mm

A: 25 mm



B: 14 mm

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

De schuifkracht F2 is beperkt tot 600 N voor alle type moeren en T-bouten voor het C-profielsysteem.

Nuts and T-Bolts for C-channel System	
C-Channel Type	Pullout Force F1
E0	1300 N
E0L	800 N
E1	1900 N

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

