

# Inslaganker met kraag, M10 Gat

## CATALOGUSNUMMER

**LAM1040**

## KENMERKEN

Inwendige draad zorgt voor handige verwijdering en onderhoud

Vlakke montage voor standaard verankering

Geschikt voor meervoudig gebruik voor niet-structurele toepassingen in gebarsten en niet-gebarsten beton

Brandweerstandsklasse R30-R120 voor het ontwerp van verankeringen onder blootstelling aan vuur

De lip vereenvoudigt de installatie, zorgt voor een consistente verankeringsdiepte en een eenvoudige uitlijning van de draadstangen



## PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 574420

Materiaal: Staal

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt


Gatgrootte (HS): 10 mm

Lengte (L): 40mm

Diameter boorijzer (Ø): 12 mm

Karakteristieke axiale belasting volgens ETA 14-0068 - voor meervoudig gebruik in niet-structurele toepassingen

| Onderdeelnummer | Gescheurd beton C20/25 | Ongescheurd beton C20/25 | Standaard inbouwdiepte |
|-----------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| LAM625          | 0.80 kN                | 0.80 kN                  | 25 mm                  |
| LAM830          | 1.20 kN                | 1.20 kN                  | 30 mm                  |
| LAM1040         | 1.70 kN                | 1.70 kN                  | 40 mm                  |
| LAM1250         | 2.60 kN                | 2.60 kN                  | 50 mm                  |



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### Noord-Amerika

+1.800.753.9221  
optie 1 – Klantenservice  
optie 2 – Technische  
ondersteuning

### Europa

Nederland:  
+31 800-0200135  
Frankrijk:  
+33 800 901 793

### Europa

Duitsland:  
800 1890272  
andere landen:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500

