

# nVent CADDY Macrofix Spiraalbuisbeugels met inlage, EPDM-SBR, Staal, 300 mm dia., M8, M10 aansl.

## CATALOGUSNUMMER

**MFVI0300EG**



## KENMERKEN

Voorgemonteerde beugel komt installatieklaar uit verpakking (tot en met 600 mm)

Vergrootte openingshoek vergemakkelijkt de installatie van spiraalbuis (tot en met 600 mm)

Zekerheidssnellsluiting voorkomt het openen van de beugel wanneer men de spiraalbuis verschuift of hoogte instelt (tot en met 600 mm)

Snellsluitsysteem eenvoudig te bedienen met een enkele hand (tot en met 600 mm)

De onderbroken draadgang zekert de borgschroef in de beugel en voorkomt dat deze loskomt tijdens de installatie

De opstaande randen van de beugel voorkomen het loskomen van de inlage tijdens de installatie

De kop van de sluitschroeven is voorzien van sleuf, kruis en zeskant

Langere vleugels positioneren de schroef verder van de hanger, waardoor er meer vrije ruimte ontstaat voor het gereedschap wanneer de schroef wordt aangedraaid

De combinatiemoer met zowel M8 als M10 binnendraad aansluitingen verhoogd de inzetbaarheid

Halogeenvrij

Categorie II geluidsreductie volgens DIN EN ISO 3822-1

Voldoet aan geluidsisolatie volgens DIN 4109

Voldoet aan de brandveiligheidseisen volgens DIN EN 13501-1 Klasse E

## PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 586614

Materiaal: EPDM-SBR-rubber;Staal

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

Temperatuur: -50 to 110 °C

Buitendiameter (OD): 300 mm

Staafmaat (RS): M8;M10

Breedte (W): 21 mm

Dikte (T): 1.25 mm


Schroefdiameter (Sc): 6

Schroeflengte (L): 40mm

Hoek (a): 80 °

Statische belasting: 1000N

## DIAGRAMMEN



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent

klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

#### Noord-Amerika

+1.800.753.9221  
optie 1 – Klantenservice  
optie 2 – Technische  
ondersteuning

#### Europa

Nederland:  
+31 800-0200135  
Frankrijk:  
+33 800 901 793

#### Europa

Duitsland:  
800 1890272  
andere landen:  
+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500

