

nVent CADDY Pyramid universele ondersteuning, 254 mm x 102 mm

CATALOGUSNUMMER

PBU10M



KENMERKEN

Roestvrijstalen bevestigingsmoeren maken aangepaste methoden voor bevestiging aan de voetsteunen mogelijk, waaronder eenvoudige bevestiging van roestvrijstalen strut montage profielen, draadstangen of andere project-specifieke materialen

Het schuimrubber aan de onderzijde verzekert een betere bescherming van dakmembranen met minder afslijting

Compatibel met verschillende dakoppervlakken, waaronder eenlaagse materialen, asfalt, metaal en spuitschuim

Biedt uitstekende lastverdeling, zelfs bij wisselende dakoppervlakken

Meerdere grootten en toegestane belastingen bieden de mogelijkheid om de oplossing nauw af te stemmen op de specifieke daktoepassing

PBU16 bevat twee vierkante uitsparingen die het toelaten een H frame ondersteuning te bouwen (305mm breed) doormiddel van strutprofielen

Voet is gemaakt van UV-bestendig thermoplastic materiaal

PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 360496

Materiaal: Polyethyleen;Polypropyleen;Roestvrij staal 18-8 (EN 1.4305)

Temperatuur: -45 to 65 °C

Veiligheidsfactor statische belasting: 3:01

Lengte 1 (L1): 254 mm

Lengte 2 (L2): 318 mm

Hoogte (H): 102 mm

Breedte (W): 201 mm

Schroefdraadmaat (TS): M10

Aantal gaten: 2




A: 218 mm

Oppervlakte: 59355mm²

Statische belasting: 4450N

Gewicht eenheid: 0.5 kg

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

