

Uniklip horizontaal bochtstuk, 100 mm

CATALOGUSNUMMER

PCT50X100FB90

KENMERKEN

Ten behoeve van horizontale richtingswijzigingen van 90°

Biedt optimale ondersteuning voor laagspannings- en gegevenskabels met een hoge doorvoersnelheid

Innovatief UNIKLIP installatiesysteem voor tot drie maal snellere montage

Voldoet aan IEC 61537-norm voor (toegestane) belasting en aarding

Onnodig kabelgoten in te korten of aan te passen op de werkvloer; een verloopstuk inpassen en klaar om verder te gaan

Elimineert het veiligheidsrisico van inkorten op de werkvloer

Gereedschapsvrije, geïntegreerde koppelingen met Uniklip



PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 850120

Materiaal: Staal

Afwerking: Voorgegalvaniseerd

Breedte (W): 100 mm



Diepte (D): 49mm

Lengte (L): 622mm

Hoek (a): 90 °

A: 216 mm

B: 91 mm



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

