


# Uniklip variabel verval/stijgstuk, 300 mm

## CATALOGUSNUMMER

**PCT50X300VR90**



## KENMERKEN

Snelle en eenvoudige oplossing voor verticale richtingswijzigingen

Biedt optimale ondersteuning voor laagspannings- en gegevenskabels met een hoge doorvoersnelheid

Innovatief UNIKLIP installatiesysteem voor tot drie maal snellere montage

Voldoet aan IEC 61537-norm voor (toegestane) belasting en aarding

Onnodig kabelgoten in te korten of aan te passen op de werkvloer; een verloopstuk inpassen en klaar om verder te gaan

Elimineert het veiligheidsrisico van inkorten op de werkvloer

Gereedschapsvrije, geïntegreerde koppelingen met Uniklip



## PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 850250

Materiaal: Staal

Afwerking: Voorgegalvaniseerd

Breedte (W): 300 mm



Hoogte (H): 437 mm

Hoek (a): 90 ° Max

A: 296 mm

B: 49 mm

C: 91 mm



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

### Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

