


nVent CADDY Pyramid montagesokkel voet

CATALOGUSNUMMER

PEB



KENMERKEN

Ideaal voor gebruik met type A strut montage profiel en u-vormige beugels om aangepaste apparaatondersteuning te creëren

In hoogte verstelbaar

Het schuimrubber aan de onderzijde verzekert een betere bescherming van dakmembranen met minder afslijting

Compatibel met verschillende dakoppervlakken, waaronder eenlaagse materialen, asfalt, metaal en spuitschuim

Biedt uitstekende lastverdeling, zelfs bij wisselende dakoppervlakken

Thermisch verzinkt en UV-bestendig voor duurzame prestaties

PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 360425

Materiaal: Staal;Polypropyleen;Polyethyleen

Afwerking: Thermisch verzinkt

Temperatuur: -34 to 54.4 °C

Veiligheidsfactor statische belasting: 3:01

Hoogte (H): 305 - 457 mm

Lengte (L): 314mm

Breedte (W): 314 mm

A: 76 mm

Oppervlakte: 0.09m²



Gewicht eenheid: 4 kg

Statische belasting: 3340N

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

De eindgebruiker moet het strutframe kiezen en beoordelen om zich er van te verzekeren dat het geassembleerde frame de toegepaste belasting kan dragen.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.

