

Pyramid ST daksteun voor strut montage, 254 mm x 122 mm

CATALOGUSNUMMER

PSF10C



The nVent CADDY Pyramid ST Fixed Strut Support offers a simple and adaptable solution for mounting electrical and mechanical services on commercial rooftops. This support system is engineered to evenly distribute weight across the base, ensuring optimal load management. Additionally, the foam pad on the underside provides a low-abrasion interface that protects roof membranes, eliminating the need for a slip sheet.

Constructed with UV-stabilized base materials and hot-dip galvanized strut profiles, these supports deliver exceptional corrosion resistance. The standard strut profile attachment point accommodates a wide range of components, including conduit, pipe, and strut fasteners, allowing for secure and efficient installation.

KENMERKEN

Biedt een uitstekende ondersteuning voor pijpleidingen, elektrobuizen, luchtkanalen, kabelgoten en apparatuur

Het schuimrubber aan de onderzijde verzekert een betere bescherming van dakmembranen met minder afslijting

Compatibel met verschillende dakoppervlakken, waaronder eenlaagse materialen, asfalt, metaal en spuitschuim

Biedt uitstekende lastverdeling, zelfs bij wisselende dakoppervlakken

Na uitpakken direct klaar voor gebruik, installatietijd en arbeid besparend

Meerdere grootten en toegestane belastingen bieden de mogelijkheid om de oplossing nauw af te stemmen op de specifieke daktoepassing

Eenvoudig over te brengen naar het dak

Thermisch verzinkt en UV-bestendig voor duurzame prestaties



PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 360464

Materiaal: Polyethyleen; Polypropyleen; Staal

Afwerking: Thermisch verzinkt

Temperatuur: -45 to 65 °C

Veiligheidsfactor statische belasting: 3:01

Lengte 1 (L1): 254 mm

Lengte 2 (L2): 317.5 mm

Hoogte (H): 122 mm

Breedte (W): 203 mm

Oppervlakte: 59355mm²



Gewicht eenheid: 1 kg

Statische belasting: 4450N

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Statische last bij 73,1 kPa (10,6 psi) daklast. Neem contact op met de project- en of dakwerkingenieur voor de maximaal toelaatbare last op een individueel projectdaksysteem.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

