

Doorsteek anker, Staal, El.Verz., M8 aansl., 75 mm

CATALOGUSNUMMER

SABM8010


KENMERKEN

Zwaar spreidanker

Voor gescheurd en niet-gescheurd beton

Brandweerstandsklasse R30-R120 voor het ontwerp van verankeringen onder blootstelling aan vuur

Goedgekeurd voor gebruik in seismische ontwerpen C1 & C2 (voor boordiameter 8 mm en groter)



PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 400408

Materiaal: Staal

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

Schroefdraadmaat (TS): M8

Lengte (L): 75mm

Inbeddiepte: 55 mm


A: 9 mm

Diameter boorijzer: 8mm

Karakteristieke axiale belasting volgens ETA-12/0397

Onderdeelnummer	Gescheurd beton C20/25	Ongescheurd beton C20/25
SABM8010	2.4 kN	3.6 kN
SABM8050	2.4 kN	3.6 kN
SABM10010	4.3 kN	7.6 kN
SABM10050	4.3 kN	7.6 kN
SABM12015	7.6 kN	11.9 kN
SABM12050	7.6 kN	11.9 kN
SABM16025	11.9 kN	16.7 kN
SABM20030	14.3 kN	23.8 kN
SABM8010S6	2.4 kN	4.3 kN
SABM8050S6	2.4 kN	4.3 kN
SABM10010S6	4.3 kN	7.6 kN
SABM10050S6	4.3 kN	7.6 kN

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

