

SIT CLIM geïsoleerde buis klem met rubberen einden, 13 mm Isolatie, 12 mm dia.



CATALOGUSNUMMER

SCLI13I0012

KENMERKEN

Voorgemonteerde stalen leidingklem met twee schroeven

Brandclassificatie B2 volgens DIN 4102-1

Brandclassificatie M1 volgens NFP 92-501

PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 580092

Isolatiedikte: 13 mm

Materiaal: Staal;Polyisocyanuraat

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

Dichtheid: 80 kg/m³

Druksterkte: 520 kPa @ 23 °C



Warmtegeleiding: 0.03 W/m-K @ 10 °C

Temperatuur: -40 to 90 °C

Buitendiameter (OD): 12 mm

Staaftmaat (RS): M8;M10

B: 50 mm



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

