

nVent CADDY Speed Link SLDM met haak, 1,5 mm Kabel, 2 m Lengte



CATALOGUSNUMMER

SLDM615L2

KENMERKEN

Een compleet systeem, inclusief kabel, kabelklem en voorgemonteerde haak

Uitermate geschikt voor lichte toepassingen zoals het bevestigen van verlichtingsarmaturen, luchtkanalen en andere

Compacte, discrete en esthetische kabelklem voor een minimale visuele impact

Sleutelloze ontgrendeling voor hoogteregeling tijdens en na de montage



PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 196029

Materiaal: Staal

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

Veiligheidsfactor statische belasting: 5:01 uur

Diameter staalkabel: 1.5 mm

Lengte staalkabel: 2m

A: 58.4 mm

B: 22.9 mm

C: 6.4 mm



Statische belasting: 195N

Staafmaat (RS): 6

Lengte (L): 7mm

Hoogte (H): 24.5 mm

Breedte (W): 9.2 mm



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

