

nVent CADDY Speed Link SLK met tuimelanker, 1,5 mm Kabel, 1 m Lengte



CATALOGUSNUMMER

SLK15L1T

KENMERKEN

Een compleet systeem, inclusief kabel, kabelklem en voorgesloten tuimelanker

Verankert zich in de montage gaten van een veelvoud van bouwelementen of apparaten

Ideaal voor het afhangen van verlichtingsarmaturen

Ook leverbaar in een Y configuratie



PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 196521

Materiaal: Staal;Zinklegering;Polypropyleen

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

Veiligheidsfactor statische belasting: 5:01 uur

Voldoet aan: SMACNA HVAC-DCS

Diameter staalkabel: 1.5 mm

Lengte staalkabel: 1m

A: 39 mm

B: 5 mm


Statische belasting: 195N

Hoogte (H): 55 mm

Breedte (W): 19 mm

Dikte (T): 12.5 mm

Hoek (a): 90 ° Max



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

