

Strut profiel glijmoer met veer, staal, thermisch verzinkt, M6, 6 mm



CATALOGUSNUMMER

SPRAM6HD

KENMERKEN

Gebruikt om metalen frames te maken met nVent CADDY Eri strut profielen

Eenvoudige installatie dankzij de veer

PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 315080

Materiaal: Staal

Afwerking: Thermisch verzinkt


Veiligheidsfactor statische belasting: 3:01

Staaftmaat (RS): 6

Dikte (T): 6 mm

Aanhaalmoment (TQ): 12 N·m

Uittreksterkte			
Onderdeelnummer	Profiel dikte		
	2,5 mm	2 mm	1,5 mm
SPRAM6xx	2000 N	2000 N	2000 N
SPRAM8xx	3330 N	3330 N	3330 N
SPRAM10xx	4890 N	4440 N	4440 N
SPRAM12xx	4890 N	4660 N	4440 N
SPRAM12Txx	5670 N	5050 N	4440 N



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

