


Aansluiting tussen strut montageprofielen



CATALOGUSNUMMER

STS

KENMERKEN

Bestaat uit twee helften, moer en bout

Hiermee kunnen twee strut montageprofielen met de achterzijde tegen elkaar worden bevestigd door de sleuven

PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 315450

Materiaal: Staal

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

A: 32 mm

B: 25 mm

C: 12.7 mm



Aanhaalmoment (TQ): 7 N·m

Statische belasting: 4900N

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Minimaal 2 vereist. Maximale tussenafstand 1 voet (300 mm).

Minimale afmetingen voor slotgaten 14,3 mm x 22,2 mm.



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

