


Telescop. beugel, 432–660mm t.b.v. elek.dzn gipswanden, inbwdpte 38, 54, 63,5mm

CATALOGUSNUMMER

TSGB24



The nVent CADDY Telescoping Screw Gun Box Bracket is a simple and intuitive support for mounting electrical boxes within stud wall applications. This solution delivers traditional mounting, which allows the bracket to bend for multiple depths and install easily with single or multiple electrical boxes. The notched and clearly marked bend points make installation safe, fast and easy.

KENMERKEN

Montage van meerdere dozen mogelijk

Ingekeept en gemarkeerd voor gemakkelijke identificatie en verbuiging

Verbeterd ontwerp met ingeslagen inch-markeringen en voorgeboorde gaten versnelt nauwkeurige montage van dozen met elektriciteitsbuis tussen balken

Voorgeboorde gaten voor eenvoudige bevestiging doos met schroevendraaier

Alleen een schroefmachine nodig voor installatie

Kan op voor- of binnenvlak van balk worden gemonteerd

Verstelbaar voor niet-standaard afstand tussen balken

Vergrendelingslip voorkomt onbedoelde demontage

Uniek, eendelig losbreekontwerp



PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 187191

Materiaal: Staal

Afwerking: Voorgegalvaniseerd

Afstand tussen tapeinden: 432 - 660 mm

Diepte doos: 38mm;54mm;63.5mm

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.

