

USC Universele Strut klem voor buis, El.Verz., 38,4–40,6 mm dia.



CATALOGUSNUMMER

USC040EG

KENMERKEN

Bestaat uit twee klemmen, moer en bout

Past in open zijde van strut-montageprofiel

Voldoet aan Manufacturers Standardization Society (MSS)
SP-58 (Type 59)

PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 712100

Materiaal: Staal



Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

Buitendiameter (OD): 38.4 - 40.6 mm

Breedte (W): 32 mm

Dikte (T): 2 mm

Statische belasting: 2670N



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

