

Draad kabelgoot Bevestigingsclip, Retrofit, 10,4 mm Gat



CATALOGUSNUMMER

WBS1

KENMERKEN

Maakt het mogelijk om draad kabelgoot d.m.v. draadstangen te monteren zonder gebruik te moeten maken van strut ondersteuningsprofielen

Door gebruik te maken van het sleufgat kan de draad kabelgoot ingebouwd worden boven een reeds bestaande installatie

De bevestigingslippen dragen bij tot de stabiliteit bij montage en voorkomen beschadiging van de kabels in de goot

Maakt voor-montage mogelijk

PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 182015

Materiaal: Verenstaal


Afwerking: nVent CADDY Armour

Gatgrootte (HS): 10.4 mm

A: 24 - 32 mm

Diameter (Ø): 3.5 - 6 mm

Statische belasting: 530N



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

