

C-beugel voor PEMSA draadkabelgoot, 165 mm



CATALOGUSNUMMER

WBT100CBRKT

KENMERKEN

Gebruiksvriendelijke, quick connect-eigenschappen

Ideaal voor plafond-, wand- en strutprofiel installaties

Zijdelingse toegang voor kabelinstallatie

Voldoet aan IEC 61537-norm voor (toegestane) belasting en aarding



PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 820310

Materiaal: Staal

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt



Lengte 1 (L1): 137 mm

Lengte 2 (L2): 165 mm

Breedte (W): 54 mm

Hoogte (H): 190 mm

Statische belasting: 327N



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

