

Wire Basket Tray C Bracket, 300 mm, Electrogalvanized

CATALOGUSNUMMER

WBTCBRKT12



Engineered for efficiency and adaptability, the nVent CADDY Wire Basket Tray C Bracket is a fast and simple component of modern cable management systems. Designed to streamline installation processes, this bracket excels in both hard-ceiling and two-tier wall mounting scenarios, offering contractors a reliable and time-saving solution for complex environments.

The C Bracket ensures that high-performance, low-voltage and data cables are securely supported with minimal effort. Simply pair with the nVent CADDY Wire Basket Tray Washer Support or nVent CADDY Wire Basket Tray Ground Splice and quickly fasten it to the wire basket tray to create a robust framework for layered tray runs. This combination not only enhances structural integrity but also provides the flexibility needed for multi-tiered installations, accommodating evolving infrastructure demands without compromising safety or performance.

KENMERKEN

Easy-to-use quick connect feature

Designed to be used with the nVent CADDY Wire Basket Tray Washer Support and nVent CADDY Wire Basket Tray Ground Splice

Side load access for cable installation

Ideal for ceiling, wall and channel installations

Side load access for simple cable installation



PRODUCTKENMERKEN

Materiaal: Staal

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

Hoogte (H): 200.03 mm

Breedte (W): 41.4 mm



Lengte (L): 350.52mm

Lengte 1 (L1): 139.7 mm

Gatgrootte (HS): 7.137 mm

Gewicht eenheid: 1.025 kg

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.

