

Interne balkklem strut montageprofiel met bout, Staal, Therm.Verz., El.Verz., M10 Draad



CATALOGUSNUMMER

ZT606HDEG

KENMERKEN

U-vormige clip om de achterkant van een strut montageprofiel op een balk te klemmen

Zeskantige bout inbegrepen

Vereist installatie per paar

PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 313270

Materiaal: Staal

Afwerking: Thermisch verzinkt; Elektrolytisch verzinkt

Flensdikte (FT): 28 mm Max

Breedte (W): 30 mm



Schroefdiameter (Sc): 10

Statische belasting: 2900N

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Statische last is gebaseerd op één paar balkklemmen voor strut montageprofielen.

Houd rekening met de dikte van het strut montageprofiel wanneer u de flensdikte berekent.



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

