

Balkclip voor strut montage, therm.verzinkt staal, 16 mm flens, 13 mm gat



CATALOGUSNUMMER

ZTA605

KENMERKEN

Balkklem met lip om de open zijde van een strut montageprofiel aan een balk te klemmen

Geschikt voor alle strut montageprofielen

Vereist installatie per paar

Constructiebevestiging op balken om de nVent CADDY Eristrut te ondersteunen

Getest volgens specificaties van FM®

PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 388080

Materiaal: Staal

Afwerking: Thermisch verzinkt

Flensdikte (FT): 16 mm Max

Gatgrootte (HS): 13 mm

Lengte (L): 49mm

Dikte (T): 6 mm



Breedte (W): 40 mm

Statische belasting: 2040N

Schroef inbegrepen: Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Aangegeven belastingen zijn gebaseerd op een installatie met bevestigingsmaterialen van 1/2 inch (M12) en een stutprofiel type A.



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

