

Dubbele hoekaansluiting met acht gaten, 3-wegs, Therm.Verz., 43 mm x 140 mm x 102 mm, M10 Draad



CATALOGUSNUMMER

ZZ702

KENMERKEN

Gebruikt om metalen frames te maken met nVent CADDY Eristrut profielen

PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 313850

Materiaal: Staal

Afwerking: Thermisch verzinkt

A: 43 mm

B: 140 mm

C: 102 mm


Gatgrootte (HS): 14 mm

Dikte (T): 6 mm

Schroef inbegrepen: Ja

Schroefdiameter (Sc): 10

Schroeflengte (L): 25mm



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

