

EM-M-buis/leiding naar flenskleem



KENMERKEN

Ondersteunt elektriciteitsbuis/pijp of kabel vanaf balkflenzen

Dichtklik-clip draait een volle 360°

Vereist enkel een hamer om te installeren



SPECIFICATIES


Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Buitendiameter (OD)	Flensdikte (FT)	Statische belasting	Certificeringen
12EM58S1	179820	Roestvrij staal 301 (EN 1.4310)		22 - 30 mm	8 - 14 mm	200N	
12EM912S1	179830	Roestvrij staal 301 (EN 1.4310)		22 - 30 mm	14 - 20 mm	200N	
16EM1318	173745	Verenstaal	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	21 - 28 mm	330N	UL, cUL
16EM24	171740	Verenstaal	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	3 - 8 mm	330N	ITB
16EM58	171490	Verenstaal	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	8 - 14 mm	330N	ITB
16EM912	173570	Verenstaal	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	14 - 20 mm	330N	ITB

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Buitendiameter (OD)	Flensdikte (FT)	Statische belasting	Certificeringen
20EM24	171800	Verenstaal	nVent CADDY Armour	35 - 42 mm	3 - 8 mm	330N	ITB
20EM58	171950	Verenstaal	nVent CADDY Armour	35 - 42 mm	8 - 14 mm	330N	ITB
20EM912	173580	Verenstaal	nVent CADDY Armour	35 - 42 mm	14 - 20 mm	330N	ITB
24EM24	171960	Verenstaal	nVent CADDY Armour	42 - 50 mm	3 - 8 mm	330N	ITB
24EM58	171970	Verenstaal	nVent CADDY Armour	42 - 50 mm	8 - 14 mm	330N	ITB
24EM912	173590	Verenstaal	nVent CADDY Armour	42 - 50 mm	14 - 20 mm	330N	ITB
32EM24	173600	Verenstaal	nVent CADDY Armour	50 - 60 mm	3 - 8 mm	330N	ITB
32EM58	173610	Verenstaal	nVent CADDY Armour	50 - 60 mm	8 - 14 mm	330N	ITB
32EM912	173620	Verenstaal	nVent CADDY Armour	50 - 60 mm	14 - 20 mm	330N	ITB
6EM58	171750	Verenstaal	nVent CADDY Armour	14 - 18 mm	8 - 14 mm	330N	
812EM1318	160075	Verenstaal	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	21 - 28 mm	330N	cUL, UL
812EM24	160120	Verenstaal	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	3 - 8 mm	330N	ITB
812EM58	160130	Verenstaal	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	8 - 14 mm	330N	ITB
812EM912	160140	Verenstaal	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	14 - 20 mm	330N	ITB

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Buitendiameter (OD)	Flensdikte (FT)	Statische belasting	Certificeringen
8EM24S1	179780	Roestvrij staal 301 (EN 1.4310)		18 - 22 mm	3 - 8 mm	200N	
8EM58S1	179790	Roestvrij staal 301 (EN 1.4310)		18 - 22 mm	8 - 14 mm	200N	
8EM912S1	179800	Roestvrij staal 301 (EN 1.4310)		18 - 22 mm	14 - 20 mm	200N	



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

