

EM-P-buis naar flenskleem



KENMERKEN

Vereist enkel een hamer om te installeren

Geschikt voor stalen elektrabuis (TAL/TAF) en aluminium electriciteitsbuis


Buisclip kan 360 graden draaien

Materiaal: Verenstaal
Afwerking: nVent CADDY Armour



SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Artikelnummer	Buitendiameter (OD)	Flensdikte (FT)	Uiteindelijke statische belasting (F)	Certificeringen
12P24	175110	22 - 30 mm	3 - 8 mm	110N	
12P58	175120	22 - 30 mm	8 - 14 mm	110N	
12P912	175130	22 - 30 mm	14 - 20 mm	110N	
16P24	175140	30 - 35 mm	3 - 8 mm	110N	
16P58	175150	30 - 35 mm	8 - 14 mm	110N	
16P912	175160	30 - 35 mm	14 - 20 mm	110N	
8P24	172150	18 - 22 mm	3 - 8 mm	110N	ITB
8P58	172160	18 - 22 mm	8 - 14 mm	110N	ITB
8P912	175100	18 - 22 mm	14 - 20 mm	110N	ITB



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

