

Vierkante EQLS-kanaalbevestiging met geluidsreductie, L-vorm

KENMERKEN

Inclusief gat voor klinknagelverbinding



Materiaal: Staal;EPDM-SBR-rubber

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt



SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Hoogte (H)	Gatgrootte (HS)	Breedte (W)	Dikte (T)	C
EQLS50	597791	50 mm	4.2 mm	35 mm	2 mm	24 mm
EQLS85	597780	85 mm	4.2 mm	35 mm	2 mm	24 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	D	E
EQLS50	597791	8.4 mm	40 mm
EQLS85	597780	8.4 mm	40 mm



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

