

# In hoogte verstelbare lushaak FCS



## KENMERKEN

Aangewezen voor het bevestigen van vaste, niet-geïsoleerde pijpleidingen voor sprinklersystemen

Hertekende beugel en moer minimaliseren wrijving en dragen zorg voor een vlotte hoogteregeling langs de draadstang (maten 1/2 inch tot 4 inch)

Voorgebogen uiteinden van de beugel vereenvoudigen het (de)monteren van de ophangbeugel

Afgeronde uiteinden op de steun geleiden de pijp voorzichtig op zijn plaats, zonder de stalen of plastic pijp te beschadigen.

De verpakking bevat al de onderdelen die nodig zijn voor de installatie van de beugel

**Materiaal:** Staal  
**Afwerking:** Elektrolytisch verzinkt





## SPECIFICATIES

Table 1/2

| Catalogusnummer | Artikelnummer | NB/DN | Buitendiameter (OD) | Staafmaat (RS) | Breedte (W) | A      |
|-----------------|---------------|-------|---------------------|----------------|-------------|--------|
| FCS0075M10      | 597968        | 20    | 27 mm               | M10            | 10 mm       | 76 mm  |
| FCS0100M10      | 597969        | 25    | 34 mm               | M10            | 10 mm       | 87 mm  |
| FCS0100M8       | 597963        | 25    | 34 mm               | M8             | 10 mm       | 85 mm  |
| FCS0125M10      | 597971        | 32    | 43 mm               | M10            | 10 mm       | 91 mm  |
| FCS0125M8       | 597964        | 32    | 43 mm               | M8             | 10 mm       | 89 mm  |
| FCS0150M10      | 597972        | 40    | 48 mm               | M10            | 10 mm       | 99 mm  |
| FCS0150M8       | 597965        | 40    | 48 mm               | M8             | 10 mm       | 97 mm  |
| FCS0200M10      | 597973        | 50    | 60 mm               | M10            | 10 mm       | 114 mm |
| FCS0200M8       | 597966        | 50    | 60 mm               | M8             | 10 mm       | 112 mm |
| FCS0250M10      | 597974        | 65    | 76 mm               | M10            | 10 mm       | 142 mm |
| FCS0300M10      | 597975        | 80    | 89 mm               | M10            | 10 mm       | 164 mm |
| FCS0400M10      | 597976        | 100   | 114 mm              | M10            | 10 mm       | 206 mm |

| Catalogusnummer | Artikelnummer | NB/DN | Buitendiameter (OD) | Staafmaat (RS) | Breedte (W) | A      |
|-----------------|---------------|-------|---------------------|----------------|-------------|--------|
| FCS0500M12      | 597977        | 125   | 140 mm              | M12            | 15 mm       | 227 mm |
| FCS0600M12      | 597978        | 150   | 165 mm              | M12            | 15 mm       | 272 mm |
| FCS0800M16      | 597979        | 200   | 219 mm              | M16            | 25 mm       | 349 mm |
| FCS1000M20      | 597981        | 250   | 273 mm              | M20            | 25 mm       | 480 mm |

| Table 2/2       |               |        |        |                     |             |                                                   |
|-----------------|---------------|--------|--------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| Catalogusnummer | Artikelnummer | B      | C      | Statische belasting | Sleutelmaat | Certificeringen                                   |
| FCS0075M10      | 597968        | 31 mm  | 17 mm  | 2000N               | 15 mm       | FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054 |
| FCS0100M10      | 597969        | 36 mm  | 19 mm  | 2000N               | 15 mm       | VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components |
| FCS0100M8       | 597963        | 36 mm  | 19 mm  | 2000N               | 13 mm       | VdS G4050054                                      |
| FCS0125M10      | 597971        | 36 mm  | 15 mm  | 2000N               | 15 mm       | VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components |
| FCS0125M8       | 597964        | 36 mm  | 15 mm  | 2000N               | 13 mm       | VdS G4050054                                      |
| FCS0150M10      | 597972        | 41 mm  | 17 mm  | 2000N               | 15 mm       | VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components |
| FCS0150M8       | 597965        | 41 mm  | 17 mm  | 2000N               | 13 mm       | VdS G4050054                                      |
| FCS0200M10      | 597973        | 50 mm  | 20 mm  | 2000N               | 15 mm       | FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054 |
| FCS0200M8       | 597966        | 50 mm  | 20 mm  | 2000N               | 13 mm       | VdS G4050054                                      |
| FCS0250M10      | 597974        | 68 mm  | 30 mm  | 3500N               | 15 mm       | FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054 |
| FCS0300M10      | 597975        | 83 mm  | 39 mm  | 3500N               | 15 mm       | VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components |
| FCS0400M10      | 597976        | 112 mm | 55 mm  | 3500N               | 15 mm       | VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components |
| FCS0500M12      | 597977        | 114 mm | 44 mm  | 5000N               | 18 mm       | VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components |
| FCS0600M12      | 597978        | 146 mm | 63 mm  | 5000N               | 18 mm       | VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components |
| FCS0800M16      | 597979        | 184 mm | 75 mm  | 8500N               | 24 mm       | VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components |
| FCS1000M20      | 597981        | 279 mm | 143 mm | 10000N              | 30 mm       | VdS G4050054                                      |



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

### Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

