

H-MSM-buis/buis naar flenskleem, zijmontage



KENMERKEN

Ondersteunt elektriciteitsbuis/pijp of kabel vanaf balkflenzen

Dichtklik-clip draait een volle 360°

Vereist enkel een hamer om te installeren



SPECIFICATIES


Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Buitendiameter (OD)	Flensdikte (FT)	Statische belasting	Certificeringen
12M24SMS1	179690	Roestvrij staal 301 (EN 1.4310)		22 - 30 mm	3 - 8 mm	90N	
12M58SMS1	179700	Roestvrij staal 301 (EN 1.4310)		22 - 30 mm	8 - 14 mm	90N	
16M24SM	173720	Verenstaal	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	3 - 8 mm	120N	UL, cUL
16M58SM	173730	Verenstaal	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	8 - 14 mm	120N	cUL, UL
16M912SM	173740	Verenstaal	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	14 - 20 mm	120N	cUL, UL
20M24SM	171720	Verenstaal	nVent CADDY Armour	35 - 42 mm	3 - 8 mm	120N	UL, cUL

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Buitendiameter (OD)	Flensdikte (FT)	Statische belasting	Certificeringen
20M58SM	173770	Verenstaal	nVent CADDY Armour	35 - 42 mm	8 - 14 mm	120N	
20M912SM	173780	Verenstaal	nVent CADDY Armour	35 - 42 mm	14 - 20 mm	120N	
24M24SM	176690	Verenstaal	nVent CADDY Armour	42 - 50 mm	3 - 8 mm	120N	UL, cUL
24M58SM	173800	Verenstaal	nVent CADDY Armour	42 - 50 mm	8 - 14 mm	120N	UL, cUL
24M912SM	173810	Verenstaal	nVent CADDY Armour	42 - 50 mm	14 - 20 mm	120N	UL, cUL
32M24SM	173830	Verenstaal	nVent CADDY Armour	50 - 60 mm	3 - 8 mm	120N	cUL, UL
32M58SM	173840	Verenstaal	nVent CADDY Armour	50 - 60 mm	8 - 14 mm	120N	cUL, UL
6M24SM	173640	Verenstaal	nVent CADDY Armour	14 - 18 mm	3 - 8 mm	120N	cUL, UL
6M58SM	171980	Verenstaal	nVent CADDY Armour	14 - 18 mm	8 - 14 mm	120N	UL, cUL
6M912SM	173650	Verenstaal	nVent CADDY Armour	14 - 18 mm	14 - 20 mm	120N	
812M1318SM	160145	Verenstaal	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	21 - 28 mm	120N	cUL, UL
812M24SM	160050	Verenstaal	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	3 - 8 mm	120N	ITB, cUL, UL
812M58SM	160060	Verenstaal	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	8 - 14 mm	120N	cUL, ITB, UL
812M912SM	160070	Verenstaal	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	14 - 20 mm	120N	cUL, UL, ITB

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Buitendiameter (OD)	Flensdikte (FT)	Statische belasting	Certificeringen
8M24SMS1	179650	Roestvrij staal 301 (EN 1.4310)		18 - 22 mm	3 - 8 mm	90N	
8M912SMS1	179670	Roestvrij staal 301 (EN 1.4310)		18 - 22 mm	14 - 20 mm	90N	



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

