

Zeskantmoer

KENMERKEN

Zeshoekige moer, voorzien van inwendige schroefdraad voor vele toepassingen



SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Staaftmaat	Dikte	Draadgrootte
010M10	592060	Staal	Elektrolytisch verzinkt	M10		
010M10HD	592065	Staal	Thermisch verzinkt	M10	8 mm	17 mm
010M10S4	592150	Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)		M10	8 mm	17 mm
010M12	592070	Staal	Elektrolytisch verzinkt	M12	10 mm	19 mm
010M12HD	592075	Staal	Thermisch verzinkt	M12	10 mm	19 mm
010M12S4	592160	Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)		M12	10 mm	19 mm
010M16	400444	Staal	Elektrolytisch verzinkt	M16	13 mm	24 mm
010M6	592040	Staal	Elektrolytisch verzinkt	M6	5 mm	10 mm
010M8	592050	Staal	Elektrolytisch verzinkt	M8	6.5 mm	13 mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Staafmaat	Dikte	Draadgrootte
010M8S4	592140	Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)		M8	6.5 mm	13 mm

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
 optie 1 – Klantenservice
 optie 2 – Technische ondersteuning

Europa

Nederland:
 +31 800-0200135
 Frankrijk:
 +33 800 901 793

Europa

Duitsland:
 800 1890272
 andere landen:
 +31 13 5835404

APAC

Shanghai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500

