

Metalen druklem



KENMERKEN

Ideaal voor kleinere kabeltrajecten

Flexibele clip past nauwsluitend tegen het plafond en maakt het mogelijk kabels na de installatie langs de zijkant onder de vleugels te drukken

Afgeronde hoeken helpen beschadiging van de kabel te voorkomen

De kabels worden parallel naast mekaar geïnstalleerd en bieden een consistente en professionele uitstraling

Laag profiel laat installatie in krappe ruimtes toe

Afwerking: nVent CADDY Armour



Materiaal: Verenstaal

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Artikelnummer	Kabelcapaciteit	Gatgrootte (HS)	Lengte (L)
PKM16H3	182046	16	4.8 mm	233.5mm
PKM10H3	182044	10	4.8 mm	171.5mm
PKM16H6	182047	16	7.1 mm	233.5mm
PKM10H6	182045	10	7.1 mm	171.5mm

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Ondersteunen kabels met een diameter tot 1/2" (13 mm) indien geïnstalleerd met een standaardsluitring van 1/4" (6 mm).



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

