

nVent CADDY Macrofix Plus NI EZ met gemakkelijke sluiting



KENMERKEN

Bevat handig sluitmechanisme

Kunststof ringen helpen te voorkomen dat de CPVC- of kunststof leiding stukgaat en verzekeren een soepele montage

Afgeronde randen en speciaal ontworpen lasgebied helpt CPVC-leidingen te beschermen

Ideaal voor installaties waar de beschikbare ruimte beperkt is en waar kabels vlak onder het plafond moeten worden geplaatst

Geschikt voor 3/4 inch - 2 inch (20 - 50 DN) stalen sprinklerleiding

Elimineert de noodzaak om seismisch te verstevigen wanneer de afhangingslengte korter is dan 150 mm

De kop van de sluitschroeven is voorzien van sleuf, kruis en zeskant

Voldoet aan Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 12)

Materiaal: Staal
Afwerking: Elektrolytisch verzinkt



SPECIFICATIES

Table 1/2


Catalogusnummer	Artikelnummer	NB/DN	Buitendiameter (OD)	Staafmaat (RS)	Breedte (W)	Dikte (T)
MPZ020	595052	15	20.0 - 21.3 mm	M10	30 mm	1.5 mm
MPZ025	595053	20	25.0 - 26.9 mm	M10	30 mm	1.5 mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	NB/DN	Buitendiameter (OD)	Staaftmaat (RS)	Breedte (W)	Dikte (T)
MPZ032	595054	25	32.0 - 33.7 mm	M10	30 mm	1.5 mm
MPZ040	595056	32	40.0 - 42.4 mm	M10	30 mm	1.5 mm
MPZ050	595057	40	48.3 - 50 mm	M10	30 mm	2 mm
MPZ063	595059	50	60.3 - 63 mm	M10	30 mm	2 mm
MPZ075	595061	65	75.0 - 76.1 mm	M10	30 mm	2 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Statische belasting	Certificeringen
MPZ020	595052	1125N	AON Fire Protection, BB019, pipe hangers
MPZ025	595053	1125N	AON Fire Protection, BB019, pipe hangers, FM Approved, Pipe Hanger Components
MPZ032	595054	1125N	FM Approved, Pipe Hanger Components, AON Fire Protection, Macrofix Plus NI EZ
MPZ040	595056	1125N	AON Fire Protection, Macrofix Plus NI EZ, FM Approved, Pipe Hanger Components
MPZ050	595057	1725N	FM Approved, Pipe Hanger Components, AON Fire Protection, Macrofix Plus NI EZ
MPZ063	595059	1725N	AON Fire Protection, Macrofix Plus NI EZ, FM Approved, Pipe Hanger Components
MPZ075	595061	1725N	

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

