


Uitbreidingsset voor steunframe voor nVent-CADDY piramideuitrusting



KENMERKEN

Maakt het mogelijk om aangepaste apparatuurondersteuningslengtes te creëren door de nVent CADDY Pyramid-verlengingsset in serie te verbinden met een nVent CADDY Pyramid-apparaatondersteuningsset

Set bevat twee voetsteunassemblages, frame en apparaatondersteuningsklemmen voor eenvoudige bevestiging aan een nVent CADDY Pyramid-apparaatondersteuningsset

Vierkante buis en dwarsbalken bieden uitstekend last- en buigingsvermogen ten opzichte van standaard strut montage profielen

Kan door één individu met één stuk gereedschap in een paar minuten in elkaar worden gezet en in grootte en hoogte worden aangepast

Innovatieve dwarsbalk en apparaatondersteuningsklemmen maken snelle montage mogelijk

Integrale schuimrubber bekleding biedt zacht raakvlak voor alle daktypen

Thermisch verzinkt en UV-bestendig voor duurzame prestaties

SPECIFICATIES

Table 1/3

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Temperatuur	Hoogte (H)	Lengte (L)
PEKEF	360493	Staal, Polypropyleen, Polyethyleen	Thermisch verzinkt	-34 to 54 °C	305 - 457 mm	1588mm

Table 2/3

Catalogusnummer	Artikelnummer	Paalhouder (A)	Vierkante buis (B)	Dwarsbalkeenhed (C)	Breedte (W)	Oppervlakte
PEKEF	360493	305 mm x 2 pc	1067 mm x 2 pc	1232 mm x 2 pc	1257 mm	0.18m ²

Table 3/3




Catalogusnummer	Artikelnummer	Gewicht eenheid	Uiteindelijke statische belasting (F)	Veiligheidsfactor statische belasting
PEKEF	360493	28 kg	4980N	3:01

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

De statische belasting moet stabiel zijn en egaal over het frame verdeeld zijn.

nVent CADDY Pyramid Equipment Steunframe Uitbreiding moet gebruikt worden in combinatie met een nVent CADDY Pyramid Equipment Ondersteuning Kit.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

