


nVent CADDY piramidekit voor apparatuurondersteuning, basis met 4 stijlen



KENMERKEN

Set bevat voetsteunassemblages, frame en apparaatondersteuningsklemmen

Kan door één individu met één stuk gereedschap in een paar minuten in elkaar worden gezet en in grootte en hoogte worden aangepast

Innovatieve dwarsbalk en apparaatondersteuningsklemmen maken snelle montage mogelijk

Integrale schuimrubber bekleding biedt zacht raakvlak voor alle daktypen

Thermisch verzinkt en UV-bestendig voor duurzame prestaties

Gemonteerde ondersteuning kan in zijn geheel worden opgetild en gemakkelijk worden verplaatst



SPECIFICATIES

Table 1/3

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Temperatuur	Hoogte (H)	Lengte (L)
PEK4B	360426	Staal, Polypropyleen, Polyethyleen	Thermisch verzinkt	-34 to 54.4 °C	305 - 457 mm	1257mm

Table 2/3

Catalogusnummer	Artikelnummer	Paalhouder (A)	Vierkante buis (B)	Dwarsbalkeenhed (C)	Breedte (W)	Oppervlakte
PEK4B	360426	314 mm x 4 pc	1067 mm x 2 pc	1232 mm x 2 pc	1588 mm	0.36m ²



Table 3/3

Catalogusnummer	Artikelnummer	Gewicht eenheid	Uiteindelijke statische belasting (F)	Veiligheidsfactor statische belasting
PEK4B	360426	36 kg	4980N	3:01

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

De statische belasting moet stabiel zijn en egaal over het frame verdeeld zijn.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

