

# nVent CADDY piramide H-frame voetstuk



## KENMERKEN

Schuimrubber of rubber aan de onderzijde zorgt voor betere bescherming van dakmembranen door geringe wrijving

Compatibel met verschillende dakoppervlakken, waaronder eenlaagse materialen, asfalt, metaal en spuit schuim

Biedt uitstekende lastverdeling, zelfs bij wisselende dakoppervlakken

Rubber raakvlak met dak is ideaal voor installatie van in serie geplaatste zonnepanelen

Montagemateriaal vooraf geïnstalleerd in voeten

Thermisch verzinkt en UV-bestendig voor duurzame prestaties

Accepteert standaard strut montage profielen

## SPECIFICATIES

Table 1/3



| Catalogusnummer | Artikelnummer | Materiaal                          | Afwerking          | Temperatuur    | Veiligheidsfactor statische belasting | Dakinterf ace |
|-----------------|---------------|------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------------------|---------------|
| PHB             | 360422        | Staal, Polypropyleen, Polyethyleen | Thermisch verzinkt | -34 to 54.4 °C | 3:01                                  | Foam          |

Table 2/3

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Type draagprofiel | Hoogte (H) | Lengte (L) | Breedte (W) | Oppervlakte        |
|-----------------|---------------|-------------------|------------|------------|-------------|--------------------|
| PHB             | 360422        | A (41 x 41 mm)    | 117 mm     | 314mm      | 314 mm      | 0.09m <sup>2</sup> |

Table 3/3

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Gewicht eenheid | Statische belasting |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|
| PHB             | 360422        | 1.8 kg          | 3335N               |



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### Noord-Amerika

+1.800.753.9221  
optie 1 – Klantenservice  
optie 2 – Technische  
ondersteuning

### Europa

Nederland:  
+31 800-0200135  
Frankrijk:  
+33 800 901 793

### Europa

Duitsland:  
800 1890272  
andere landen:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500

