


# nVent CADDY piramide ST brug samenstel



## KENMERKEN

Ideaal voor het ondersteunen van meerdere pijpleidingen, kabelgoten en luchtbehandelingsapparaten

Het schuimrubber aan de onderzijde verzekert een betere bescherming van dakmembranen met minder afslijting

Compatibel met verschillende dakoppervlakken, waaronder eenlaagse materialen, asfalt, metaal en spuitschuim

Biedt uitstekende lastverdeling, zelfs bij wisselende dakoppervlakken

Na uitpakken direct klaar voor gebruik, installatietijd en arbeid besparend

Meerdere grootten en toegestane belastingen bieden de mogelijkheid om de oplossing nauw af te stemmen op de specifieke daktoepassing

Thermisch verzinkt en UV-bestendig voor duurzame prestaties

|                                               |                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Veiligheidsfactor statische belasting:</b> | 3:01                             |
| <b>Temperatuur:</b>                           | -45 to 65 °C                     |
| <b>Afwerking:</b>                             | Thermisch verzinkt               |
| <b>Materiaal:</b>                             | Polyethyleen;Polypropyleen;Staal |

## SPECIFICATIES

Table 1/2

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Lengte 1 (L1) | Lengte 2 (L2) | Hoogte (H) | Breedte (W) | Oppervlakte           |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-----------------------|
| PSB24A          | 360475        | 610 mm        | 673 mm        | 142 mm     | 203 mm      | 118709mm <sup>2</sup> |
| PSB42A          | 360478        | 1067 mm       | 1143 mm       | 142 mm     | 203 mm      | 183225mm <sup>2</sup> |



Table 2/2

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Gewicht eenheid | Statische belasting |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|
| PSB24A          | 360475        | 2 kg            | 8900N               |
| PSB42A          | 360478        | 4 kg            | 13340N              |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Statische lasten worden geacht uniform verdeeld te worden.

## DIAGRAMMEN



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### Noord-Amerika

+1.800.753.9221  
optie 1 – Klantenservice  
optie 2 – Technische  
ondersteuning

### Europa

Nederland:  
+31 800-0200135  
Frankrijk:  
+33 800 901 793

### Europa

Duitsland:  
800 1890272  
andere landen:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

