

nVent-klem met vergrendelstang



KENMERKEN

Geprefabriceerde modules kunnen gemakkelijk worden opgetild en op hun plaats worden vergrendeld, waardoor tijd en geld wordt bespaard

Dankzij het eenvoudige "druk-en-klaar" -ontwerp kunnen installateurs de draadstang eenvoudig door het montagegat duwen en deze zo onmiddellijk vastzetten

Borgmoer kan met de hand worden aangedraaid, waarmee de stang op zijn plaats wordt gehouden

Werkt zelfs met licht beschadigde schroefdraden en kleine bramen op de draadstang

Voldoet aan Federal Specification WW-H-171 (Type 23), Manufacturers Standardization Society ANSI®/MSS-SP-58 (Type 19 en 23)

Materiaal: Gietijzer
Afwerking: Elektrolytisch verzinkt



SPECIFICATIES

Table 1/2




Catalogusnummer	Artikelnummer	Staafmaat (RS)	Flensdikte (FT)	Hoogte (H)	Lengte (L)	Breedte (W)
CRLBM10EG	390002	M10	3 - 10 mm	30 mm	52.3mm	25.3 mm
CRLBM8EG	390001	M8	3 - 10 mm	30 mm	52.3mm	25.3 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	A	Statische belasting 1 (F1)	Statische belasting 2 (F2)
CRLBM10EG	390002	24.9 mm	1100N	2200N
CRLBM8EG	390001	24.9 mm	1100N	1400N

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Statische last 1 vertegenwoordigt een flensdikte van 3 mm tot 5 mm (1/8 inch tot 3/16 inch). Statische last 2 vertegenwoordigt een flensdikte van 6 mm tot 10 mm (1/4 inch tot 3/8 inch).



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

