

Borgmoer nVent-CADDY-stang

KENMERKEN

Zorgt voor snelle, universele bevestiging van draadstang en materialen aan standaard strut montage profielen

Kan worden gebruikt om assemblages te prefabriceren die vervolgens snel in eerder geïnstalleerde draadstangen kunnen worden gedrukt

Werkt zelfs met licht beschadigde schroefdraden en kleine bramen op de draadstang

Easy "push-to-install" design allows installers to simply push the threaded rod through the mounting hole, instantly holding it in position





Materiaal: Gietijzer
Afwerking: Elektrolytisch verzinkt




SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Artikelnummer	Staaftmaat (RS)	B	C	D	Lengte (L)	Statische belasting
CRLSM10EG	390004	10	35 mm	19.5 mm	13.5 mm	23mm	3750N
CRLSM8EG	390003	8	35 mm	19.5 mm	13.5 mm	23mm	2750N

DIAGRAMMEN





WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.

