

nVent CADDY Speed Link LD Locking Device



KENMERKEN

De kabelklem is compact en discreet


Geschikt voor 1,5 mm nVent CADDY Speed Link kabel

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Diameter staalkabel	Hoogte (H)	Breedte (W)
SLJR200	196008	Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)	1.5 mm	19 mm	12.7 mm

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

De 1,5 mm vergrendelingsapparaten mogen alleen worden gebruikt in combinatie met de SLC15L1000SP- en SLC15L50MSP-draadspoelen, of andere nVent CADDY Speed Link-accessoires van 1,5 mm. Niet gebruiken in combinatie met andere kabels.



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

