

# nVent CADDY Speed Link SLK met hoekbeugel



## KENMERKEN

Een compleet systeem, inclusief kabel, kabelklem en voorgemonteerde montagebeugel

Ideaal voor bevestiging aan beton, staal of houten oppervlakken

Een eenvoudig alternatief voor stalen kettingen en aanverwant montage materiaal

|                                               |                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Materiaal:</b>                             | Staal;Zinklegering;Polypropyleen |
| <b>Afwerking:</b>                             | Elektrolytisch verzinkt          |
| <b>Veiligheidsfactor statische belasting:</b> | 5:01 uur                         |
| <b>Voldoet aan:</b>                           | SMACNA HVAC-DCS                  |



## SPECIFICATIES


Table 1/2

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Diameter staalkabel | Lengte staalkabel | A       | Gatgrootte (HS) | Hoogte (H) |
|-----------------|---------------|---------------------|-------------------|---------|-----------------|------------|
| SLK15L1AB       | 196500        | 1.5 mm              | 1m                | 22.6 mm | 7.1 mm          | 55 mm      |
| SLK15L2AB       | 196501        | 1.5 mm              | 2m                | 22.6 mm | 7.1 mm          | 55 mm      |
| SLK15L3AB       | 196502        | 1.5 mm              | 3m                | 22.6 mm | 7.1 mm          | 55 mm      |
| SLK15L5AB       | 196503        | 1.5 mm              | 5m                | 22.6 mm | 7.1 mm          | 55 mm      |
| SLK2L2AB        | 196529        | 2 mm                | 2m                | 22.6 mm | 7.1 mm          | 55 mm      |
| SLK2L3AB        | 196530        | 2 mm                | 3m                | 22.6 mm | 7.1 mm          | 55 mm      |
| SLK2L5AB        | 196531        | 2 mm                | 5m                | 22.6 mm | 7.1 mm          | 55 mm      |
| SLK3L2AB        | 196713        | 3 mm                | 2m                | 22.6 mm | 7.1 mm          | 62 mm      |
| SLK3L5AB        | 196715        | 3 mm                | 5m                | 22.6 mm | 7.1 mm          | 62 mm      |

Table 2/2

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Breedte (W) | Dikte (T) | Hoek (a) | Statische belasting | Certificeringen |
|-----------------|---------------|-------------|-----------|----------|---------------------|-----------------|
| SLK15L1AB       | 196500        | 19 mm       | 12.5 mm   | 90 ° Max | 195N                | cUL, UL, ITB    |
| SLK15L2AB       | 196501        | 19 mm       | 12.5 mm   | 90 ° Max | 195N                | cUL, UL, ITB    |
| SLK15L3AB       | 196502        | 19 mm       | 12.5 mm   | 90 ° Max | 195N                | cUL, UL, ITB    |
| SLK15L5AB       | 196503        | 19 mm       | 12.5 mm   | 90 ° Max | 195N                | ITB, cUL, UL    |
| SLK2L2AB        | 196529        | 19 mm       | 12.5 mm   | 90 ° Max | 440N                | ITB, cUL, UL    |
| SLK2L3AB        | 196530        | 19 mm       | 12.5 mm   | 90 ° Max | 440N                | cUL, ITB, UL    |
| SLK2L5AB        | 196531        | 19 mm       | 12.5 mm   | 90 ° Max | 440N                | UL, cUL, ITB    |
| SLK3L2AB        | 196713        | 24 mm       | 16 mm     | 90 ° Max | 890N                |                 |
| SLK3L5AB        | 196715        | 24 mm       | 16 mm     | 90 ° Max | 890N                |                 |

## DIAGRAMMEN



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

### Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

